

# WARMEX

**16-litre towel warmer cabinet with an UV lamp that kills germs and bacteria. Ideal to maintain towels in perfect hygienic conditions. It works at a maximum temperature of 70°C.**

Calentador de toallas de 16 litros de capacidad con lámpara UV que elimina gérmenes y bacterias. Ideal para mantener las toallas en perfectas condiciones higiénicas. Funciona a una temperatura máxima de 70°C.

Chauffe-serviettes d'16 litres de capacité avec une lampe UV pour éliminer les bactéries et germes. C'est conçu pour maintenir les serviettes dans des conditions hygiéniques parfaites. Température maximale de 70°C.

*Kompressenwärmrer mit 16 Liter Füllvolumen und einer UV-Lampe, die Bakterien und Keimen effektiv abtötet. Das Gerät ist ideal, um jederzeit Handtücher in einem hygienischen einwandfreien Zustand zu haben. Er erreicht eine maximale Temperatur von 70°C.*

*Scaldasalviette da 16 litri di capacità con lampada UV che agisce rimuovendo germi e batteri. Ottimo per tenere le salviette in buone condizioni igieniche. Funziona a una temperatura massima di 70°C.*

## Hot Towel Cabinet Ref. T03

Size: 45x28x36cm  
Weight: 5,1Kg

**Input voltage:** 220 ~240V  
**Input frequency:** 50/60Hz  
**Rated power:** 200W  
**Temperature:** 70°C  
**Capacity:** 16 l

**PACKING SIZE cm**  
50x37x41  
**N.W. kg**  
5,1  
**G.W. kg**  
6,3





ES - EN

T03  
Manual de instrucciones  
Instruction manual  
WE-2018-T03

# CALENTADOR DE TOALLAS HOT TOWEL CABINET

## ESPAÑOL

### ADVERTENCIA

• No use el calentador de toallas cerca de objetos de calor.

• No use el calentador de toallas en un ambiente ácido, o frío y húmedo.

• No coloque ningún objeto ácido o alcalino en el calentador de toallas.

• Si ocurre alguna incidencia o fallo durante el ciclo, apague la unidad e informe al fabricante o a un profesional cualificado. No manipule el aparato sin la autorización del fabricante.

• Por favor, contacte con su proveedor o un profesional del servicio de mantenimiento si detecta cualquier problema con el calentador de toallas.


### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2014/35/EU

2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2014/30/EU

### RECICLAJE

 Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales

o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

### ¡BIENVENIDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo incorrecto.





La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.

### CONTENIDO DEL PAQUETE

• Estos componentes están sujetos a cambio sin previo aviso.

• El aspecto del producto puede diferir de la imagen.

Nº	PRODUCTO	REF.	CANT.
1	T03	-	1
2	BANDEJA	-	1
3	REJILLA	-	1
4	CABLE ALIMENTACIÓN	-	1



### INSTRUCCIONES DE USO

1. Doble las toallas limpias y húmedas, introdúzcalas en el cajón metálico del interior de la unidad y cierre la puerta.

2. Pulse el botón para encender la unidad. Una vez se encienda el indicador LED al lado del botón, el aparato empezará a calentarse.

3. La unidad se detendrá una vez alcanzada la temperatura máxima.

4. Para extraer las toallas una vez terminado el ciclo, apague la unidad. Se recomienda utilizar unas pinzas para sacar las toallas y así evitar quemaduras.

### NOTAS

• No abra la puerta de la unidad mientras esté en funcionamiento.

• No introduzca sustancias químicas en la unidad.


### PRECAUCIÓN

• Este aparato está diseñado para calentar toallas, no para secarlas. Evite introducirlas completamente mojadas en la unidad. Esto alargara la vida útil del equipamiento.

### MANTENIMIENTO


Vacíe el agua de la bandeja de agua con regularidad después de la operación para mantener el calor de toallas húmedas (que debe ser drenado todos los días):

• Saque la bandeja de agua.



• Vacíe toda el agua.

• Vuelva a colocar la bandeja de agua.



• Limpie el aparato con un producto neutro. No utilice productos químicos ácidos o alcalinos que puedan resultar corrosivos o tóxicos para la unidad.  
• Apague y desenchufe la unidad si no la utiliza.

© 2018 Weelko

Visite nuestra web para obtener más información:  
[www.weelko.com](http://www.weelko.com)

Importador: Weelko Barcelona, S.L.  
ESB65397556

### FICHA TÉCNICA

Pesos y tamaños	Tamaño embalaje (cm)	50x37x41
	Peso bruto (kg)	6,3
	Tamaño consola (cm)	45x28x36

Características de trabajo	Capacidad	16 l
	Temperatura	70 °C

Características eléctricas	Voltaje nominal	220V ~ 240V
	Frecuencia	50Hz/60Hz
	Potencia nominal	200 W

## ENGLISH

### WARNING

• Do not use the hot towel cabinet near hot objects.

• Do not use the hot towel cabinet in acid air or in dank environments.

• Do not place any acid or alkaline items in the hot towel cabinet.

• If any incidence happens to the unit during operation, switch it off and inform either the manufacturer or a qualified professional. Do not manipulate it without the manufacturer permission.

• Please contact the dealer or professional maintenance service if you detect any problems with the hot towel cabinet.

### WELCOME!

Thank you very much for purchase. Please read the instructions carefully before operating the instrument. You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the instrument correctly. We will accept no responsibility for any accidents that occur due to incorrect operation.





The company reserves the right to amend the details of the instruments with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.

### PACKAGE CONTENTS

• These components are subject to change without prior notice.

• Appearance of product may differ from the image.

No.	PRODUCT	REF.	QTY.
1	T03	-	1
2	TRAY	-	1
3	GRID	-	1
4	FEEDER CABLE	-	1



### INSTRUCTIONS OF USE

1. Fold clean wet towels and place them onto the metallic shelf of the towel cabinet and close the door.

2. Press the power switch to turn the unit on, the working indicator next to the button will be switched on, which shows that the cabinet has started heating.

3. When the temperature reaches the maximum temperature, it will get stopped.

4. If you need to take the towels out, switch the unit off and the LED indicator will turn off. It is recommended to use tweezers to take the towels out so as to avoid being burnt.

### NOTES

• Do not open the cabinet door while working.

• Do not introduce chemical substances into the cabinet.


### CAUTIONS

• This unit is conceived for heating the towels, not drying them, so avoid placing them completely soaked into the cabinet. This will extend the unit lifespan.

### MAINTENANCE


Drain the water from the water tray regularly after operation to maintain the heat of wet towels (it should be drained every day):

• Pull out the water tray.



• Drain all the water.

• Replace the water tray.



Please keep the inner case dry by wiping up any water using a cloth.

Visit our website at [www.weelko.com](http://www.weelko.com) for more information

© 2018 Weelko  
Visit our website at [www.weelko.com](http://www.weelko.com) for more information  
Importer: Weelko Barcelona, S.L.  
ESB65397556

### TECHNICAL SHEET

Weights and sizes	Packing size (cm)	50x37x41
	Gross weight (kg)	6,3
	Product size (cm)	45x28x36

Working characteristics	Capacity	16 l
	Temperature	70 °C

Electrical characteristics	Rated voltage	220V ~ 240V
	Frecuency	50Hz/60Hz
	Rated power	200 W